



Micromètre

Informations du produit

- Mesure rapide, utilisation d'une seule main.
- Les modèles de profondeur 40 et 50 mm sont ouverts au repos.
- Pour effectuer une mesure, appuyer sur le poussoir.
- Pièces détachées (aiguille, verre, ...) disponibles pour réparation par vos soins.

Note: Conforme à la directive 2006/42/CE.

Réf.	Ouverture mm	Bouton
1498MICC101	10	Aiguille
1498MICC103	10	Plateau 10 mm
1498MICC106	10	Plateau 30 mm
1498MICC221	25	Aiguille
1498MICC223	25	Plateau 10 mm
1498MICC225	25	Plateau 20 mm
1498MICC226	25	Plateau 30 mm
1498MILC321	50	Aiguille
1498MILC323	50	Plateau 10 mm
1498MILC325	50	Plateau 20 mm
1498MILC326	50	Plateau 30 mm
1498MILC426	80	Plateau 30 mm