

## Micromètre

---

### Informations du produit



- Mesure rapide, utilisation d'une seule main.
- Les modèles de profondeur 40 et 50 mm sont ouverts au repos.
- Pour effectuer une mesure, appuyer sur le poussoir.
- Pièces détachées (aiguille, verre, ...) disponibles pour réparation par vos soins [... Read more](#)

---

**Note:** Conforme à la directive 2006/42/CE.

## Micromètre

### Données techniques

| Réf.        | Ouverture<br>mm | Bouton        |
|-------------|-----------------|---------------|
| 1498MICC101 | 10              | Aiguille      |
| 1498MICC103 | 10              | Plateau 10 mm |
| 1498MICC106 | 10              | Plateau 30 mm |
| 1498MICC221 | 25              | Aiguille      |
| 1498MICC223 | 25              | Plateau 10 mm |
| 1498MICC225 | 25              | Plateau 20 mm |
| 1498MICC226 | 25              | Plateau 30 mm |
| 1498MILC321 | 50              | Aiguille      |
| 1498MILC323 | 50              | Plateau 10 mm |
| 1498MILC325 | 50              | Plateau 20 mm |
| 1498MILC326 | 50              | Plateau 30 mm |
| 1498MILC426 | 80              | Plateau 30 mm |